


湯快爽快-HG IIの設置例

ご利用のバスルームに取り付けるだけ。省スペースの3タイプです。

お使いの浴槽・浴室を専門家がチェックし、くつろぎのスペースを生かす設置タイプをアドバイス。目ざわりな配管や配線のムダを抑え、すっきりとした確実な取り付け工事をいたします。




標準タイプ

浴槽サイドや浴室内の床面に本体を設置するスタンダードタイプ。インテリア感覚をいかしたレイアウトができます。

標準タイプ

- 本体を床面などに設置する。
- コードを浴室外に取り出す。
- コードをモールでカバーする。

追加部品なし




浴槽の上に設置するタイプ

浴槽の片側に人工大理石ボード（別売）を置き、その上に本体を設置します。奥行きわずか17cmのスリムなボディなので浴室スペースがなくても無理なく設置できます。

浴槽上設置タイプ

- 本体を浴槽の上に設置する。
- コードを浴室外に取り出す。
- コードをモールでカバーする。

追加部品価格
人工大理石ボード
12,000円（税込価格 13,200円）



ユニットフレームの上に設置するタイプ

浴室内にバランス釜等がある場合、ユニットフレーム（別売）を使って釜の上部を有効に利用できます。だから、浴室スペースを損なうことはありません。

ユニットフレーム設置タイプ

- 本体をユニットフレームの上に設置する。
- コードを浴室外に取り出す。
- コードをモールでカバーする。

追加部品価格
ユニットフレーム
12,000円（税込価格 13,200円）

■ 消耗品



トップフィルター（2枚）

価格 1,100円（税込価格 1,210円）

紫外線ランプ

価格 7,600円（税込価格 8,360円）

イオン洗浄用電極

価格 25,000円

（税込価格 27,500円）

⚠️ 浴槽確認のお願い

ポリエステル系人工大理石浴槽など、一部の浴槽には、浴水を長期にわたり、ためて継続使用しますと浴槽の表面に荒れ、膨れ、変色が起こるものがありますので、ご購入のときに販売店にお確かめください。

希望小売価格 **518,000円**（税込価格 **569,800円**）

標準工事費（別途）22,000円（税込価格 24,200円）

※特別なアース工事や電源増設工事等は、別途費用がかかります。

※標準工事費は、付属部品による価格です。別部材（人工大理石ボード、ユニットフレームなど）による設置工事は別途費用がかかります。また、すでにお使いの製品の取り外しおよび廃棄には別途料金がかかります。

■本製品には保証書を添付しております。お買い上げの際、記載内容をご確認いただき大切に保管してください。

■改良、改善のため、予告なく仕様を変更することがあります。

■このカタログの記載内容は、2023年9月1日現在のものです。

⚠️ 使用上のご注意

1. バランス釜や、ガス釜を併用される場合には、本体ご使用前に釜の内部をよく洗浄してください。
2. ご使用当初、ろ材のバイオバランスが保たれるまでの間、お湯が白濁することがありますが、通常 1～2 週間できれいなお湯になります。白濁した場合は、浴水を交換してください。
3. 入浴時以外、保温・結露防止のため浴槽に蓋をしてください。
4. もらい錆により、ご使用当初浴槽に錆が付着しやすくなる場合がありますが、そのときは洗浄剤などで落としてください。
5. ヒーターは保温用ですので急速に温度を上げる場合には、バランス釜、ガス釜、給湯器などをご利用ください。
6. 本機は平成 4 年厚生省令第 69 号に適合する水道水を対象としており、温泉水等の使用はお湯の浄化や本体に影響がありますので、おやめください。
7. 市販の入浴剤などは、お湯の浄化などに影響を与える場合がありますので、使用しないでください。
8. 水流が弱くなった場合、本体内部とホースを 24 時間風呂専用洗浄剤で洗浄してください。

■湯快爽快-HG IIの仕様

型式	LD-361	
本体設置場所	浴室内	
本体外形寸法	高さ 533×幅 500×奥行 175 mm	
本体質量	約 18kg（ろ材含む）	
定格電圧	AC100V	
定格周波数	50 / 60 Hz	
最大消費電力	850W	
ヒーター消費電力	750W	
制菌システム	紫外線式（6W） 高温加熱式 イオン式	
浄化システム	生物浄化	
水質 <small>（当社規定条件）</small>	濁度	2 度以下
	過マンガン酸カリウム消費量	25ppm 以下
	大腸菌群	1 個未満 / mℓ（不検出）
	レジオネラ属菌	10CFU 未満 / 100mℓ（不検出）
対応のべ入浴人数	7 人以下 / 日	
対応浴槽容量	400 リットル浴槽（湯量 320 リットルまで）	
お手入れ	下表参照	
消耗品	トップフィルター	6 ヶ月または破損時に交換
	紫外線ランプ	9～12 ヶ月に 1 回交換
	イオン洗浄用電極	約 5 年に 1 回 / 1 日 1 回（2 時間）イオン洗浄した場合
温度表示	デジタル表示	
温度調節範囲	35～45℃（設定 1℃毎）、OFF	
循環水量調節	2 段階切替方式（ノーマル、ジェット）	
安全装置	ポンプ空運転防止装置（水流センサー）	
	浴水温度過昇防止装置（過昇保護センサー）	
	温度制御装置（水温センサー）の断線検知	
	自動洗浄ロック検知	
	転倒時電流遮断装置（傾斜センサー）	
	過電流保護装置（管ヒューズ 15A）	
温度ヒューズ（130℃）		
漏電保護装置（漏電保護プラグ、感度電流 6mA）		
電源コード	7m	

■ お手入れの種類と頻度

トップフィルターの洗浄	毎日
トップフィルターの交換	6 ヶ月または破損時
ヌメリの除去	毎日
本体の熱洗浄	14 日 1 回（初回は設置後 21 日目）（自動）
イオン洗浄	毎日（自動）
食塩の投入	浴水交換時と浴水交換後 2 週間後、半月に 1 回
ろ材のかくはん洗浄	30 日に 1 回 浴水の交換時期に合わせて行ってください。
ろ材の手洗浄	3 ヶ月に 1 回、本体・泡出ユニット・ホースの洗浄と合わせて行ってください。
本体、泡出ユニット、ホースなどの洗浄	3 ヶ月に 1 回
風呂釜の洗浄 （風呂釜をお使いの場合）	3 ヶ月に 1 回、本体・泡出ユニット・ホースの洗浄と合わせて行ってください。
紫外線ランプの交換	9～12 ヶ月に 1 回
漏電保護プラグの点検	1 ヶ月に 1 回
浴水の交換	1 ヶ月に 1 回、または浴水が濁ったり臭いが発生した場合は、浴水を交換してください。

⚠️ 安全上のご注意

1. ご使用前に「取扱説明書」と「設置工事説明書」をお読みのうえ、正しくお使いください。
2. アースを確実に取り付け、付属の漏電保護プラグを必ずご使用ください。故障や漏電のときに感電する恐れがあります。アース付きコンセントがない場合は、D 種接地工事を行ってください。（別途費用がかかります）
3. 浴水は、飲料水として使用しないでください。体調を損なう場合があります。
4. 定格 15A 以上の電源コンセントに単独で直接接続してお使いください。他の器具と併用すると分岐コンセントが発熱し、発火することがあります。
5. 本機は、防水構造ではありません。水没することのないように水はけの良い場所に設置してください。感電・故障の原因になります。
6. 本体の転倒防止の処置をしてください。振動等により、本体が転倒し感電、けがの原因となります。
7. 本機の設置・移設についてはお買い求めの販売店にご依頼ください。お客様ご自身の工事は、感電・火災の原因になります。
8. 設置工事には電源コード保護のため、壁等に穴をあける場合がありますのでご了承ください。
9. このカタログ掲載の商品は一般家庭用です。
10. 皮膚に異常（湿疹、かゆみなど）を感じた場合やその他疾患がある方は、使用しないでください。異常を感じた場合は専門医にご相談ください。
11. 泡出しユニットの吸込口に手や足・髪の毛を近づけないでください。吸込まれる恐れがあります。



旭硝子生活関連事業承継

イオンの力で浄化力 UP

いつも清潔で安心なお風呂を



浴水クリーンシステム + イオン洗浄

湯快爽快-HG II

BATH CLEAN SYSTEM with ION Cleaning

旭硝子生活関連事業承継

リビングテクノロジー株式会社

〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台3-4 電話03(3252)1880

商品のアフターサービス、お取扱い方法のご相談は下記まで。

お客様サービスセンター フリーダイヤル(0120-39-8186)

受付時間10:00～12:00 13:00～16:00(土・日・祝日、夏季、年末年始除く)


https://www.livingtec.co.jp

24時間快適な入浴を実現する【浴水クリーンシステム】を【イオン洗浄】が強力サポート

きれいなお湯と最適温度を保ち、いつでも入浴したいときに待たずに入浴できる浴水クリーンシステム「湯快爽快-HG II」。
 ご家庭のお風呂に取り付けるだけでいつでも沸き立てのお湯が楽しめます。
 衛生面では熱洗浄にイオン洗浄をプラスすることで、お湯を清潔に維持することができ、毎日快適にご入浴いただけます。

「浴水クリーンシステム」に「イオン洗浄」をプラス
 レジオネラ属菌を 検出限界以下に

次亜塩素酸で自動除菌「イオン洗浄」





● 湯快爽快-HG II の設計基準比較

項目	濁度(度)	過マンガンカリウム消費量(mg/l)	大腸菌群数(個/ml)	レジオネラ属菌数(CFU/100ml)
湯快爽快-HG II	2以下	25以下	1未満	検出限界以下*
公衆浴場水質基準	2以下	25以下	1未満	検出限界以下

※ 湯快爽快-HG II の水質設計基準の条件：
 イオン洗浄直後に測定「検出限界以下」とは 10CFU 未満 / 100ml 当社規定条件による

湯快爽快-HG II BATH CLEAN SYSTEM with ION Cleaning



24時間いつでもご入浴

毎日、いつでも設定した温度のお風呂に入れます。5つの優れた浄化テクノロジーでお湯はいつも清潔で、毎回沸かしたり、お湯を張る必要がありません。

お湯を捨てずに再生できる

一度入れたお湯は「浴水クリーンシステム」の働きで劣化しにくく長期間交換しなくてもOKなので、節水や節ガスが可能です。家事の労力を減らしながら資源保護にも貢献します。

お掃除がラクラク


常にお湯を浄化し続けているため、浴槽内に汚れが付きにくく、手間のかかるお風呂洗いの回数が減らせます。

操作も簡単

本体操作パネルで湯温確認や各種動作設定を簡単に行えます。

浴水クリーンシステム

生物浄化 入浴時に人体から出る有機物(汚れ)を天然石(球状麦飯石)表面に発生する微生物の力により、炭酸ガスや水に分解。自然の力を応用したバイオテクノロジーで浄化します。



◀ 球状麦飯石のかくはん洗浄

30日に1回
 攪拌洗浄ランプ点滅後、ボタンを押すと洗浄が行えます。

熱洗浄 本体内部の細菌などを抑制するために、14日毎に、60~65℃まで加熱して約40分間除菌します。雑菌の繁殖を効果的に抑制し清潔さをキープします。

紫外線 浴水が本体内部を通過するときに、紫外線を照射して除菌します。

